



品番：EA942DP-21A

品名：10kg 床塗料(油床用/グリーン)



販売価格	62,100円(税抜) / 68,310円(税込)		
カタログ価格	62,100円(税抜) / 68,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 19:41現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1491ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散係数です。  
色の数が多ければ放散係数が少なくなります。  
F☆☆☆☆は放散係数が最も少ない、最も環境に優しい等級です。

### 仕様

メーカー	染めQテクノロジー	商品名	床塗料シリーズ 密着!!油まみれでも
内容量	10kg (主剤:5kg、硬化剤:5kg)	カラー	グリーン
塗布面積	1回塗り:約33㎡(300g/㎡) 2回塗り:約18㎡(1回目250g/㎡・2回目300g/㎡)	乾燥膜厚	1回塗り:211μm 2回塗り:387μm
可使時間	約1時間 (※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整)	乾燥時間	歩行可能時間:約6時間 重量物の移動可能時間:約24時間
混合比率	主剤:硬化剤/1:1 (重量比)	適応塗面	油の浸透したコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態)

プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装できしっかり密着。

食品工場・自動車工場など、油が浸透し、塗ってもすぐに剥がれてしまっていたコンクリート床面にも塗ることが出来ます。

独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着。  
油などの汚れやタイヤ痕も付きにくく、きれいな床を長期間維持します。

プロにしかなできなかった床塗装が自分達で簡単に行えます。

油性

速乾・低臭タイプ

F☆☆☆☆取得

※塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。

※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

※油の浸透の程度によっては下処理が必要になる場合があります。

※こびり付いた油(汚泥など)がある場合は、除去してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.