


品番：EA942DR-31

品名：1.0kg [油性] 錆止め塗料(耐熱/グレー)



販売価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
カタログ価格	4,630円(税抜) / 5,093円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/05 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1490ページ		



錆び止め効果	
エポ ロール	★★★★★
溶剤系錆止め	★★★★★
一般錆止め	★



F☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホルムアルデヒド削減率です。
その数が多いほど脱臭が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない値、使用目的が異なります。



耐熱性と耐溶剤性を向上した他社塗料で上から着色が可能なエポキシ常温亜鉛めっき

仕様

メーカー	ローバル(ROVAL)	型番	ER-1KG
カラー	グレー	内容量	1kg
乾燥時間	23℃:30分	塗り面積	2回塗り:2㎡
標準膜厚	80μm(40μm×2回塗)	塗布量	500g/㎡(250g×2回塗) ※理論値
耐熱性	300℃(連続24時間)異常なし	耐寒性	低温連続試験: -60℃(連続1008時間)異常なし 低温サイクル試験: 72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
つや消し			
鉛、クロムフリー			
亜鉛含有率96%			
耐溶剤			

常温亜鉛めっき

非該当:特化則

他社塗料(弱溶剤形)による上塗りに対応

低VOC塗料(塗料中のVOC含有率が重量比30%以下)

F☆☆☆☆取得

エポローバルはローバルのさび止め能力はそのままに、他社塗料(弱溶剤形)による上塗りに対応した常温亜鉛めっきです。1液形特殊エポキシ樹脂を使用することで、ローバルに比べ耐熱性と耐溶剤性を向上しています。エポローバルを下塗りするだけで鋼材を強力にさび止めできるので、美観やデザインの観点から上塗りをして着色したい時に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.