

品番 : EA942DR-37

品名 : 3.5kg [油性]鋸止め塗料(亜鉛メッキ/環境対応)



販売価格	17,200円(税抜)／18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜)／18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 00:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1538ページ		



さび止め効果	★★★★
ALMZ	★★★★
溶融亜鉛めっき	★★★★
一般さび止め	★

亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適
3種規制非該当で作業環境の改善にも

仕様

メーカー	ローバル(ROVAL)	型番	AMZ-3.5KG
カラー	シルバー	内容量	3.5kg
乾燥時間(指触)	30分(23°C)	塗り面積	2回塗り: 7 m ²
使用温度範囲	5~40°C (湿度85%以下)	標準膜厚	80 μm(40 μm×2回塗)
塗布量	500g/m ² (250g×2回塗) ※理論値	耐熱性	170°C (連続24時間)異常なし
耐寒性	低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30°C)+1h(10°C)		

つや消し

鉛、クロムフリー

亜鉛含有率86%

非該当:特化則・有機則・PRTR法

マグネシウム配合

亜鉛・アルミ・マグネシウム配合のめっき鋼板の補修に最適です。

特化則・有機則・PRTR法非該当なので、環境への配慮が必要な場所でも安心してご使用いただけます。

F☆☆☆☆取得

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.