


品番：EA942E-25

品名：1.6L [水性]多目的塗料(黒)



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 16:53現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1494ページ		



黒  
(色見本)



水遣水 (用具洗いも)	表面乾燥
20℃	約45分
冬期	約2.5時間

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒドの放出量が極めて少ないことを示す等級です。  
ホルムアルデヒドの放出量が極めて少ないため、使用箇所が狭い場合は、ホルムアルデヒドの放出量が極めて少ないです。

### 仕様

メーカー	サンデーペイント	商品名	ECOアクア 極
用途	・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部 ・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部 ・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなど ・浴室、台所などのモルタル、コンクリートなど	主要適用材質	鉄、木、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラス
カラー	黒	内容量	1.6L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約2.5時間	塗り面積(1回塗り)	約12~15㎡ (タタミの広さで:約7.4~9.3枚分)
うすめ液	水道水(用具洗いも)		

つや有り

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を含まないので、いやな臭いがありません。

鉛、クロムなどの有害な物質を使用しません。

シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れています。

酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強いです。

厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れています。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆☆☆☆取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.