

品番：EA942E-36


品名：3.0L [水性]多目的塗料(赤)

3.0L



品番により色が変わります

販売価格	8,880円(税抜) / 9,768円(税込)		
カタログ価格	8,880円(税抜) / 9,768円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/18 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1542ページ		



品番により色が変わります



赤
(色見本)

F☆☆☆☆☆
建築基準法により認められたホルムアルデヒドの含有率が極めて少ないです。
ホルムアルデヒドの含有率が極めて少ないため、使用後揮発性物質がほとんどありません。

揮発性有機溶剤(トルエン、キシレンなど)をまったく含まない水性塗料(ゼロVOC)

仕様

カラー	赤	内容量	3L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約2.5時間	塗り面積(1回塗り)	約23~29㎡ (タタミの広さで:約14~18枚分)
用途	門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品 外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど	うすめ液	水道水(用具洗いも)

つや有り

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)

鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料

シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料

酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料

エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。

厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料

F☆☆☆☆取得

下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.