

品番：EA942EA-33

品名：3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー)



販売価格	8,870円(税抜) / 9,757円(税込)		
カタログ価格	8,870円(税抜) / 9,757円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/02 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1494ページ		



標準色	アイボリー
色番号	EA942EA-33
色見本	色見本

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒドの放出量が極めて少ない塗料です。  
ホルムアルデヒドの放出量が極めて少ない塗料は、室内環境が良くなります。

### 仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル、ブロック、コンクリート、スレートかわら、プラスチックなど
主要適用材質	鉄、木、トタン、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、FRP、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS)、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラス	カラー	アイボリー
内容量	3L	乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約20分 冬期:約45分
塗り面積(1回塗り)	約26㎡ (タタミの広さで:約16枚分)	うすめ液	水道水(用具洗いも)

つや有り

超速乾、超汚れにくい、超耐久なポリウレタン樹脂系エマルジョン塗料

強靭な塗膜で、用途が広く美しいつやを長期間保ちます。

水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。

さび止め剤、かび止め剤配合で、建物などを長時間守ります。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください。

※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗装はできません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.