

品番：EA942EB-10B

品名：0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/アイボリー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,320円(税抜) / 2,552円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,320円(税抜) / 2,552円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 17:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1495ページ | | |



| | |
|----------------|--------|
| 水性水 (薄めたい時) | 適用気温 |
| 20℃ | 約45分 |
| 冬期 | 約1.5時間 |

F☆☆☆☆とは
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

仕様

| | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 鉄部、木部、コンクリート部、トタンに |
| カラー | アイボリー | 内容量 | 0.7L |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約1.5時間 | 塗り面積(1回塗り) | 約5㎡ (タタミの広さで:約3枚分) |
| うすめ液 | 水道水(用具洗いも) | | |

5分つや

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

強力さび止め剤、かび止め剤を配合

落ち着いたつやに仕上がります。

乾燥が速く、いやな臭いも抑えます。

屋内外使用可能

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.