

品番：EA942EB-11B

品名：0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/ミルキーホワイト)



販売価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
カタログ価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 16:42現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1495ページ		



水性水 (器具洗い用)	適用温度
20℃	約45分
冬期	約1.5時間
ホルムアルデヒド放散等級 【F☆☆☆☆】	

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

### 仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	鉄部、木部、コンクリート部、トタンに
カラー	ミルキーホワイト	内容量	0.7L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約1.5時間	塗り面積(1回塗り)	約5㎡ (タタミの広さで:約3枚分)
うすめ液	水道水(用具洗いも)		

5分つや

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

強力さび止め剤、かび止め剤を配合

落ち着いたつやに仕上がります。

乾燥が速く、いやな臭いも抑えます。

屋内外使用可能

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆☆☆☆取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.