

品番：EA942EB-8B

品名：0.7L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/緑)



販売価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
カタログ価格	2,320円(税抜) / 2,552円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 18:12現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1495ページ		



F☆☆☆☆取得 F☆☆☆☆取得とは、建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。	水道水 (器具洗い用)	室温標準
	20℃	約45分
	冬期	約1.5時間
ホルムアルデヒド放散等級 【F☆☆☆☆】 505007J		

仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	鉄部、木部、コンクリート部、トタンに
カラー	緑	内容量	0.7L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約1.5時間	塗り面積(1回塗り)	約5㎡ (タタミの広さで:約3枚分)
うすめ液	水道水(用具洗いも)		
5分つや			
アクリル樹脂系エマルジョン塗料			
強力さび止め剤、かび止め剤を配合			
落ち着いたつやに仕上がります。			
乾燥が速く、いやな臭いも抑えます。			
屋内外使用可能			
下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。			
F☆☆☆☆取得 ※F☆☆☆☆取得とは、建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。			
※自動車、バイク、壁紙、バスタブ、高級家具、テーブル、床などへの塗料は出来ません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.