

品番 : EA942EC-92

品名 : 80ml 合成樹脂・万能塗料(黒)



販売価格	885円(税抜)／974円(税込)		
カタログ価格	885円(税抜)／974円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/21 23:22現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1492ページ		



用途



Bi-Norze リアクション液	
表面乾燥	約25分
20°C	約25分
冬期	約45分

カタログ訂正

25/12/15 詳しくはWEB仕様をご覧ください。

仕様

メーカー	サンデーペイント	商品名	Bi-Norze
用途	・鉄・木・コンクリート・電気器具・工作品・模型等の塗装 ・油、薬品、水のかかりやすい所(エンジン付模型や水まわりの木部、植木鉢の台、機械まわり等)の塗装	主要適用材質	鉄、木
カラー	黒	内容量	80ml
乾燥時間(表面乾燥)	20°C:約25分 冬期:約45分	塗り面積(2回塗り)	約0.5m ² (タタミの広さで:約1/3枚分)
うすめ液	Bi-Norzeうすめ液(用具洗いも)		

塩化ビニル系塗料

耐候性・耐油性・耐薬品性・耐水性に優れた万能型塗料

色々な物に塗れ、乾燥も速いです。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

※うすめ液はEA942EP-21をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.