

品番：EA942ED-81

品名：7.0L [油性]エポキシ錆び止め塗料(赤さび)

7.0L



赤さび

販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ			



7.0L

赤さび




赤さび  
(色見本)

2時間後に上塗りができる

### 仕様

カラー	赤さび	内容量	7L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約40分 冬期:約1.5時間	塗り面積(1回塗り)	約70㎡
用途	鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部、アルミ、トタンのさび止めに		
つや消し			
エポキシ変性アルキド樹脂系塗料			
一日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ			
ラッカーから水性塗料まで各種塗料が上塗りできます。 (※2液形塗料には一部塗れないものもありますので、必ず試し塗りを行ってから塗装してください。)			
長期間さびの発生を防ぎます。			
上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。			
うすめ液はEA942EP-2・-3をお使いください。(用具洗浄も)			
※発色アルマイト処理をしたアルミには塗れません。			

代替品

	<p>品番 EA942ED-71 コメント 同 3.0L</p>
---	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.