

品番：EA942EE-34

品名：300ml 環境配慮型錆び止めスプレー(白)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/01 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1489ページ		



白  
(色見本)

用途



門扉・ロッカー  
などの鉄製品



工業用

不要	丸吹き
20℃	約45分
冬季	約1.5時間

F☆☆☆☆とは  
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。  
F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

## 仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンの錆び止めに
主要適用材質	鉄、金属系サイディング	カラー	白
内容量	300ml	乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬季:約90分
塗り面積(1回塗り)	約1.2~1.6㎡ (タタミの広さで約3/4枚分)	うすめ液	不要
ノズル	丸吹き		

つや消し

変性アルキド樹脂系塗料

安全性の高い環境配慮型でありながら、鉛系錆び止めJIS K 5625同等の防錆力があります。

乾燥性に優れ、スピードに作業できます。

非危険物(指定可燃物)タイプですので、安心して使用できます。

JIS-K-5674認定錆び止め塗料充填品(商品自体はJIS規格品ではありません)

F☆☆☆☆取得

※F☆~取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。

F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.