

品番：EA942EH-55

品名：1.6L 油性・コンクリート床・池塗料(白)



販売価格	6,140円(税抜) / 6,754円(税込)		
カタログ価格	6,140円(税抜) / 6,754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1491ページ		



ラッカーうすめ液 (用具洗いも)
※ラッカーうすめ液で50~100%くらいうすめると本塗料を下塗りとして塗装してください。下塗り乾燥後、2回目以降は30~50%くらいうすめて塗ってください。
※塗料仕様
20℃ 約45分
冬期 約1.5時間

仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	屋内外のコンクリート・モルタル面、コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ、ベランダ、ポーチ、倉庫・工場などのコンクリート床面の防塵・美装に
主要適用材質	コンクリート・モルタル	カラー	白
内容量	1.6L	乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約1.5時間
塗り面積	コンクリート面(2回塗り):4㎡ (タタミの広さで:約2.5枚分) 池面(3回塗り):2.7㎡ (タタミの広さで:約1.7枚分)	うすめ液	ラッカーうすめ液(用具洗いも)

つやあり

塩化ビニル系塗料

汚れ、キズをつきにくくします。

水・油・摩耗に強いコンクリートのアルカリ分を止めます。

うすめ液はEA942EP-7・-8をご使用ください。

※50~100%くらいうすめたら本塗料を下塗りとして塗装してください。

下塗り乾燥後、2回目以降は30~50%くらいうすめて塗装してください。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

※フォークリフト、トラックなど重量物を運搬する車輛が走行するところや磁器タイル、プラスチックなどの池、プールには塗装できません。

※この塗料には防水機能はございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.