


品番：EA942EL-14

品名：0.7 L 速乾水性・木部ニス(チーク)



販売価格	3,870円(税抜)／ 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜)／4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1540ページ		



用途



チーク
(色見本)

水遣水、
(器具洗いも)

乾燥時間

20℃
冬期

約1.5時間
約3時間

ホルムアルデヒド放散等級

[F☆☆☆☆ 505025]



F☆☆☆☆とは
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級です。
☆の数が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

仕様

用途	床、廊下、階段、手すり、テーブル、家具、建具、木工品など屋内木部の着色透明仕上げ	適用材質	木
カラー	チーク	内容量	0.7L
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約1.5時間 冬期:約3時間	塗り面積(2回塗り)	約4.5㎡ (タタミの広さで:約3枚分)
うすめ液	水道水(用具洗いも)		
速乾タイプ			
つや有り			
一液型ウレタン樹脂系塗料			
光沢が良く、長時間つやを失いません。			
キズがつきにくい			
ワックスがけの必要はありません。			
廊下などに塗っても滑りません。			
F☆☆☆☆取得 ※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.