

品番 : EA942EM-10

品名 : 300ml ラッカースプレー(アイボリー)



販売価格	695円(税抜)／765円(税込)		
カタログ価格	695円(税抜)／765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/12/15 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1541ページ		



アイボリー
(白蛇)



特化則対応
当製品を主に、以下の特化則規格に適合する規定に基づく実験方法で評価された結果、該当規格に對応した商品。
特化則に付録は含めていない場合はあります。

仕様

用途	・門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など ・屋内外木部、木製造作品、家具、建物など ・ホビー、工作品、木工品、模型、手芸品など	適用材質	鉄、木
カラー	アイボリー	内容量	300ml
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約20分 冬期:約40分	塗り面積(2回塗り)	約0.6~0.9 m ² (タタミの広さで:約0.4~0.6枚分)
うすめ液	不要	ノズル	丸吹き

つや有り

硝化綿ラッカースプレー

色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりります。

手軽に使える徳用タイプ工事のマーキング用にも使えます。

乾きもきわめて速いです。

ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できます。

下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。

※様々な色を選択できるので、下記のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.