

品番：EA942EM-101

品名：320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(白)



販売価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
カタログ価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/18 11:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1544ページ		



白
(色見本)

仕様

内容量	320ml	カラー	白
塗り面積(2回塗り)	0.9~1.4㎡	乾燥時間(指触)	20℃:約15分 冬期:約30分 完全硬化:約72時間
使用期限	硬化剤混合後12時間以内	サイズ	φ68×215(H)mm
重量	422g	材質	容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
粘土面へのスプレーについて	基本的に塗料はインクなどと異なり、変形しない物に塗ります。被塗物が変形や伸縮すると塗膜は割れます。粘土特有の油分などが有ると、密着不良や成膜不良を起こすため推奨出来ません。粘土メーカー様に被塗物の塗装可否の確認をする様に勧めて下さい。		
ツヤあり			
1缶使い切りタイプ			
油性タイプ			
耐油、耐ガソリン、耐薬品、耐候性に優れた強靱な塗膜。			
金属(鉄・アルミ・トタン)・木部・プラスチック(FRP・ABS・硬質塩ビ・アクリル等)・コンクリート・モルタル・スレート等にご使用ください。			

発色アルマイト処理のアルミ、メッキ部分などをご使用になれませんが、他のアルミには下地なしで、ご使用できます。

耐熱機能は持たせておりません。

瞬間的短時間であれば120～130℃位は大丈夫です。

通常環境で長時間の場合は常温～80℃程度迄です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.