

品番 : EA942EM-102

品名 : 320ml 強溶剤2液ウレタンスプレー(黒)



販売価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
カタログ価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 13:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1544ページ		



仕様

内容量	320ml	カラー	黒
塗り面積(2回塗り)	0.9~1.4m ²	乾燥時間(指触)	20°C:約15分 冬期:約30分 完全硬化:約72時間
使用期限	硬化剤混合後12時間以内	サイズ	Φ68×215(H)mm
重量	422g	材質	容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック
粘土面へのスプレーについて	基本的に塗料はインクなどと異なり、変形しない物に塗ります。被塗物が変形や伸縮すると塗膜は割れます。 粘土特有の油分などがあると、密着不良や成膜不良を起こすため推奨出来ません。粘土メーカー様に被塗物の塗装可否の確認をする様に勧めて下さい。		

ツヤあり

1缶使い切りタイプ

油性タイプ

耐油、耐ガソリン、耐薬品、耐候性に優れた強靭な塗膜。

金属(鉄・アルミ・トタン)・木部・プラスチック(FRP・ABS・硬質塩ビ・アクリル等)・コンクリート・モルタル・スレート等にご使用ください。

発色アルマイ特処理のアルミ、メッキ部分などはご使用になれませんが、他のアルミには下地なしで、ご使用できます。

耐熱機能は持たせておりません。

瞬間的短時間であれば120~130°C位は大丈夫です。

通常環境で長時間の場合は常温~80°C程度迄です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.