

品番：EA942EM-736

品名：300ml イケルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海用)(24本



販売価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/05 23:42現在)		
商品入数	24	販売単位	箱
カタログページ			



陸・海上用

仕様

3分ツヤ			
陸・海上用			
内容量	300ml	カラー	OD色
乾燥時間(指触)	20℃:約10分、冬期:約20分	塗り面積(1回塗り)	2.0～3.0㎡
塗り面積(2回塗り)	約1.0～1.5㎡	サイズ	φ60×185(H)mm(キャップ部φ35mm)
重量	350g	入数	24本
材質	容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック		
鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。			

代替品

	品番 EA942EM-836 コメント 変更点:入数変更(24本→48本)
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.