

品番：EA942EM-891

品名：300ml イケルスプレー(車両用/濃緑色・3414/48本)



販売価格	49,800円(税抜) / 54,780円(税込)		
カタログ価格	49,800円(税抜) / 54,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/04/23 02:02現在)		
商品入数	48	販売単位	箱
カタログページ	1497ページ2544ページ		



#### 仕様

メーカー	ESCOオリジナル	用途	鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に
カラー(番号)	ダークグリーン(3414)	内容量	300mL
乾燥時間(指触)	夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分	塗り面積(1回塗り)	約2.0~3.0㎡
入数	48本		

つや消し

車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色

ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。

速乾性に優れ、耐候性のある原液を使用しています。

下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.