

品番：EA942EM-891

品名：300ml イタルスプレー(車輦用/濃緑色・3414/48本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,800円(税抜) / 54,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,800円(税抜) / 54,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 34 (2026/06/09 13:20現在) | | |
| 商品入数 | 48 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1497ページ2544ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に |
| カラー(番号) | ダークグリーン(3414) | 内容量 | 300mL |
| 乾燥時間(指触) | 夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 | 塗り面積(1回塗り) | 約2.0~3.0㎡ |
| 入数 | 48本 | | |
| つや消し | | | |
| 車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色 | | | |
| ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。 | | | |
| 速乾性に優れ、耐候性のある原液を使用しています。 | | | |
| 下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.