

品番：EA942EM-892

品名：300ml エナメルスプレー(車両用/艶消茶・3606/48本)



販売価格	45,300円(税抜) / 49,830円(税込)		
カタログ価格	45,300円(税抜) / 49,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/05 21:37現在)		
商品入数	48	販売単位	箱
カタログページ	1545ページ2607ページ		



特殊車両等の塗装・補修に

仕様

カラー(番号)	ブラウン(3606)	内容量	300mL
乾燥時間(指触)	夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分	塗り面積	1回塗り:約2.0~3.0㎡ 2回塗り:約1.0~1.5㎡
成分	合成樹脂、顔料、溶剤	本体サイズ	φ60×185mm(キャップ部分: φ35mm)
本体材質	容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック	重量	350g
入数	48本		

つや消し

鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。

ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。

通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。

下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。

速乾性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.