

品番 : EA942EP-11A

品名 : 400g 塗膜はがし剤



販売価格	1,770円(税抜)／1,947円(税込)		
カタログ価格	1,770円(税抜)／1,947円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 06:33現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1541ページ		



#### 仕様

内容量	400g	標準はくり面積	約1.3～2m <sup>2</sup>
標準塗布量	200～300g/m <sup>2</sup>	はくり時間	塗布後10～30分程で塗膜が軟化しますので、1時間以内に塗膜を除去して下さい。
塗装方法	刷毛使用	重量	400g
サイズ	51.3×88.4×147(H)mm	用途	油性、水性、ラッカー、ニス類等の塗膜はがし。
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・自動車、高級家具、玄関ドア、各種プラスチック・ゴムに塗られた塗膜のはくりには使用しないで下さい。</li><li>・2液タイプ、焼付塗装には適しません。</li></ul>	特長	<ul style="list-style-type: none"><li>・塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので、環境に優しく安心して使用できます。</li><li>・塗りやすく、塗膜への浸透力が高い</li><li>・刺激臭が少ない</li><li>・用具の洗浄はペイントうすめ液をご使用ください。</li></ul>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.