

品番 : EA942EW-22

品名 : 1.0kg 油性蛍光塗料(イエロー) [屋内外用]



販売価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/14 11:17現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1545ページ		



## 仕様

つや消し
アルキド樹脂蛍光塗料
容量
1kg
色
イエロー
標準塗装仕様
下塗:白色油性塗料(1回) 上塗:本製品(2回)
乾燥時間(指触)
20℃:約30分、冬期:約1時間
塗り面積(2回塗り)
4m <sup>2</sup>
油性ペイントの上に重ね塗り可能。
1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。
肉持感がよく、垂れにくい。
弱溶剤型なので作業がしやすい。
耐候性が良い。
うすめ液
塗料用シンナー
注意
カラー見本は、実物とは多少異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.