

品番：EA942EW-86

品名：1.0kg 強力滑り止め塗料(ブラック/不燃性)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2024/11/01 09:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2411ページ		



仕様

カラー	ブラック	内容量	1kg
標準使用量	0.6㎡/kg ※塗厚により異なります	主成分	石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
粘度	200,000cps	pH値	pH.7.5±1 水性塗料
固形分	75%	比重	1.2
付着力	標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し: -20~50℃(水中気中10サイクル)	用途	玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
※注意事項※	・塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気が多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。 ・素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。 ・雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意ください。 ・施工後、ご使用場所により変色する場合があります。		

・冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意ください。

・塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。

・ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。

・使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。

・皮膚に付着した場合は石鹼と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。

・開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。

水性塗料

不燃性

水性で安全、手間いらず!

チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に。下地剤も不要で1回塗るだけの手間いらず。水性のため引火性や刺激臭も無く安全です。

コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。
※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。

作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。

チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。

油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。※完全に水濡れして乾かない場所は不可です。

※カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.