


品番：EA942EX-16

品名：300ml 導電塗料スプレー(フラ・軟質素材用/銀銅)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,280円(税抜) / 4,708円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,280円(税抜) / 4,708円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/04 23:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1488ページ                      |      |   |



### 仕様

|          |                       |       |  |
|----------|-----------------------|-------|--|
| メーカー     | プラスコート                | 型番    | PCS-S2117  |
| 商品名      | polycalm              | 内容量   | 300ml  |
| 使用温度範囲   | -50~80℃               | 色     | 灰茶   |
| 乾燥時間(指触) | 約5~10分(25℃)           | 硬化時間  | 約12時間(25℃)   |
| 塗布面積     | 約0.5㎡(50~100μm厚)/本    | 表面抵抗率 | 約0.3Ω/sq(60μm厚)  |
| 対象       | 軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど | 用途    | スプレー塗装・刷毛塗り用、高導電率導電性塗料。電線外皮や塩化ビニルなど、軟質素材への導電性付与。立体物への電磁波シールド、静電気対策などに最適。緩衝材などへの帯電防止・静電気対策にも適合。 |

有機溶剤系 銀銅 アクリル 導電塗料

電磁波シールド・静電気対策に。

曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成

軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチック等に対応した、曲げ・衝撃に強いフレキシブルタイプ。

伸縮性がありフレキシブルな導電膜を形成

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.