


品番：EA942EX-27

品名：40ml 導電塗料タッチアップペン(多用途)



販売価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
カタログ価格	3,380円(税抜) / 3,718円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/03 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1488ページ		



品名: 導電塗料タッチアップペン 品番: PTP-G1501
取扱説明書もぜひお読みください。 (P.15) (P.16)
http://www.pentacoat.com/ptp-g1501/ptp-g1501.html
危険有害性: 炎発、可燃性液体、腐食性
GHS02 炎発 GHS03 可燃性液体 GHS05 腐食性
PBT、PET、PC、ABS、PS、PP、PE、ナイロン、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、ガラス、金属など
※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります。
色味物第4種 第1石炭類 危険等級II
製造国: 中国
販売国: 日本
販売元: 株式会社ペンコー
容量: 40ml

仕様

メーカー	プラスコート	型番	PTP-G1501
商品名	polycalm	色	灰茶色
使用温度範囲	-50~130℃	内容量	40ml
硬化時間	約12時間(25℃)	乾燥時間(指触)	約10分(25℃)
耐熱温度	130℃	塗布面積	A4サイズ(目安)
表面抵抗率	約0.7Ω/sq(60μm厚)	対象	PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります。)
用途	医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 など		

40mL入太筆タッチアップペンタイプです。

ガラスやPBT・PETに高密着。

車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。

代替品

品番	EA942EX-26
----	------------



コメント 内容量:15ml

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.