

品番：EA942FA-33

品名：1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)



販売価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
カタログ価格	5,200円(税抜) / 5,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1492ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	10G-9
商品名	カラーフロン ツヤ有	内容量	1kg
カラー	チタンイエロー	耐熱温度	200℃
指触乾燥時間	約30分	標準使用量	ハケ:120g/㎡/回 スプレー:300g/㎡/回
専用シンナーとの希釈率	ハケ:10~20wt% スプレー:15~25wt%		
艶有・油性タイプ			
アルミ、鉄、ステンレス用			
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。			
美しい光沢に仕上がります。			
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。			

代替品

	品番	EA942FA-33A
	コメント	品番変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.