

品番：EA942FA-38

品名：1.0kg 耐熱塗料(艶あり・赤)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 15:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1492ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	10G-35
商品名	カラーフロン 半ツヤ	内容量	1kg
カラー	赤	耐熱温度	200℃
標準使用量	刷毛塗り: 120g/m ² (2回) エアレス塗装: 300g/m ² (1回)	乾燥時間(指触)	約30分
専用シンナーとの希釈率	ハケ: 10~20wt%、スプレー: 15~25wt%		

ツヤあり

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

美しい光沢に仕上がります。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11・12をご使用ください。

耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持。

代替品

--	--



品番 EA942FA-38A

コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.