

品番：EA942FA-7A

品名：1.0kg 耐熱塗料(半艶・青)



販売価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
カタログ価格	5,640円(税抜) / 6,204円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 15:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	オキツモ	型番	10F-30
商品名	意匠性耐熱塗料 半艶	内容量	1kg
カラー	青	耐熱温度	200℃
指触乾燥時間	1時間(20℃)	専用シンナーとの希釈率	ハケ:10~20wt% スプレー:15~25wt%
半ツヤ・油性タイプ			
アルミ、鉄、ステンレス用			
家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。			
フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。			
美しい光沢に仕上がります。			
専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.