

品番 : EA942FA-8

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・赤)



販売価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1539ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	10F-35
商品名	カラーフロン ツヤ有	内容量	1kg
カラー	赤	耐熱温度	200°C
標準使用量	刷毛塗り:120g/m ² (2回) エアレス塗装:300g/m ² (1回)	乾燥時間(指触)	約30分
専用シンナーとの希釈率	ハケ:10~20wt%、スプレー: 15~25wt%		

半ツヤ

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11--12をご使用ください。

フッ素を含有し、耐摩耗性・耐候性に優れている為、屋内外を問わず使用できます。

代替品

品番	EA942FA-8A
コメント	品番変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.