


品番：EA942FB-11

品名：3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 23,900円(税抜) / 26,290円(税込) | | |
| カタログ価格 | 23,900円(税抜) / 26,290円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/06 13:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1492ページ | | |



カタログ訂正

25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤: 約5時間、正: 30分(20℃)(9025 No.56,57)

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| メーカー | オキツモ | 型番 | 305 |
| 商品名 | スタンダード シルバー | 用途 | 屋内加熱設備外面などに |
| 内容量 | 3kg | カラー | シルバー |
| 耐熱温度 | 300℃ | 指触乾燥時間 | 5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分 |
| 標準使用量 | ハケ:75g/㎡/回 スプレー:100g/㎡/回 | 専用シンナーとの希釈率 | ハケ:0~10wt% スプレー:0~10wt% |

半ツヤ・油性タイプ

アルミ、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ

シリコン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。

耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。

落ち着いた半ツヤに仕上がります。

2液タイプです。塗料に硬化剤をいれ、よく攪拌してお使いください。

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。

※銅・亜鉛・鉛は含まれていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.