

品番 : EA942FB-4

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1539ページ		



## 仕様

メーカー	オキツモ	型番	320
商品名	スタンダード カラー	カラー	白
内容量	1kg	耐熱温度	300℃
乾燥時間(指触)	約5時間	標準塗り面積(1回塗り)	約6.6m <sup>2</sup>

半ツヤ

アルミ、ステンレス用

シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。

落ち着いた半ツヤに仕上がります。

耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。

2液タイプです。塗料に硬化剤をいれ、よく攪拌してお使いください。

油性タイプ

銅・亜鉛・鉛は含まれていません。

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.