

品番 : EA942FE-1

品名 : 3.0kg/200°C 防錆耐熱塗料(シルバー)



販売価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
カタログ価格	8,720円(税抜) / 9,592円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1539ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	S-200
商品名	ボーセーNeos	内容量	3kg
カラー	シルバー	耐熱温度	200°C
乾燥時間(指触)	5°C:1時間 20°C:30分 30°C:30分	乾燥時間(半硬化)	5°C:2時間 20°C・30°C:1時間
硬化条件	目安として180°Cで20分加熱		

下塗から上塗までわずか1日

一般仕様(2コート)

下塗:EA942FE-101、上塗:EA942FE-1を使用した場合

【用途】

室内加熱機器・設備外面

プラント外面

焼却炉外面

優れた耐熱・耐食性を発揮

RoHS指令で規制されている環境負荷10物質を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。

※環境負荷10物質:鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE・DEHP・BBP・DBP・DIBP

代替品



品番 EA942FE-2
コメント 3.0kg/300°C

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.