


品番：EA943SC-12

品名：12mmx55m アルミ箔テープ



販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 02:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		



品名	規格	単位
EA943SC-12	12mm x 55m	巻
EA943SC-19	19mm x 55m	巻
EA943SC-25	25mm x 55m	巻
EA943SC-30	30mm x 55m	巻
EA943SC-38	38mm x 55m	巻
EA943SC-50	50mm x 55m	巻
EA943SC-75	75mm x 55m	巻
EA943SC-100	100mm x 55m	巻

仕様

メーカー	3M	型番	42512X55
幅	12mm	長さ	55m
厚さ	0.11mm	材質	基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系
用途	屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用に	使用温度範囲	-54~149℃
粘着力	5.5N/10mm	引張強度	55N/10mm
入数	1巻		

熱や光を反射するテープで、表面を保護し、照明効率を高めます。

耐久性に優れ、過酷なマスキング用途でもきれいに剥がすことができます。

炎、湿気、紫外線に耐えます。

耐熱、耐薬品用途、熱放射、部品強化、シーリングなどに使用されています。

UL746C、UL723L、F.A.R 25.853(a)に適合しています。

代替品

品番	EA943SC-19
コメント	19mmx55m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.