


品番：EA943SC-25

品名：25mmx55m アルミ箔テープ



販売価格	5,370円(税抜)／5,907円(税込)		
カタログ価格	5,370円(税抜)／5,907円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/02 03:41現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1453ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	42525X55
幅	25mm	長さ	55m
厚さ	0.11mm	材質	基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系
用途	屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用に	使用温度範囲	-54～149℃
粘着力	5.5N/10mm	引張強度	55N/10mm
入数	1巻		

- 熱や光を反射するテープで、表面を保護し、照明効率を高めます。
- 耐久性に優れ、過酷なマスキング用途でもきれいに剥がすことができます。
- 炎、湿気、紫外線に耐えます。
- 耐熱、耐薬品用途、熱放射、部品強化、シーリングなどに使用されています。
- UL746C、UL723L、F.A.R 25.853(a)に適合しています。

代替品

品番	EA943SC-25A
コメント	変更点:個装箱



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.