

品番：EA943VA-1

品名：19x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ° (超強力)



販売価格	2,910円(税抜)／3,201円(税込)		
カタログ価格	2,910円(税抜)／3,201円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



厚さの薄いフォームで強力に接着

仕様

メーカー	3M	型番	Y492019X10R
幅	19mm	長さ	10m
厚さ	0.4mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
粘着力	40N/10mm	テープ色	白
入数	1巻		

強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
金属に対する非常に強力な接着力です。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
接着とシーリングを同時に実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
加工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。

【接着できる材質】

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、モルタル

代替品



品番 EA943VA-1A

コメント 変更点:袋入り→箱入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.