

品番：EA943VA-1A

品名：19x0.40mm/10m 構造用接合両面テープ° (薄手)



販売価格	2,700円 (税抜) / 2,970円 (税込)		
カタログ価格	2,700円 (税抜) / 2,970円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/21 22:04現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1438ページ		



厚さの薄いフォームで強力に接着

仕様

メーカー	3M	型番	Y4920 19X10 BOX
幅	19mm	長さ	10m
厚さ	0.4mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
粘着力	40N/10mm	テープ色	白
内芯径	76mm(3")	入数	1巻

強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能
金属に対する非常に強力な接着力です。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
接着とシーリングを同時に実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

一般金属（アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板）からプラスチック（アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面）の接着に適しています。

【接着できる材質】

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、モルタル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.