

品番：EA943VA-31

品名：19mmx10m 構造用接合両面テープ(塩ビ 対応)



販売価格	4,050円(税抜)／4,455円(税込)		
カタログ価格	4,050円(税抜)／4,455円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1507ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	CV-1919X10
幅	19mm	長さ	10m
厚さ	1.14mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
用途	シーリング・ポッティングと充填、パネルとフレーム・パネルと補強材の接合、パーツ固定、ガスケットの接合に	テープ色	白
入数	1巻		
VHBテープ			
塩ビ材料や各種塗装面に			
耐可塑剤性があります。			
金属に対する非常に強力な接着力です。			
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。			
リベットやねじ、溶接、接着剤の代わりに			
接着とシーリングを同時に実現します。			
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。			

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。

代替品

	品番 EA943VA-31A コメント 変更点:厚さ
	品番 EA943VA-37 コメント 高耐熱仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.