

品番 : EA943VA-32A

品名 : 25x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(多用途)



販売価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
カタログ価格	5,320円(税抜) / 5,852円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/13 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1438ページ		



幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着

#### 仕様

メーカー	3M	型番	LSE110WF 25X10 BOX
テープ幅(mm)	25	テープ長(m)	10
テープ厚(mm)	1.1	材質	基材: アクリルフォーム 粘着剤: アクリル系
粘着力	44N/10mm	カラー	ホワイト
用途	リベットやネジ、ボルトやビス、溶接、接着剤の代替、接着とシーリングに	内芯径	76mm(3")
入数	1巻		

VHBテープ

プラスチックに特化した協力両面テープです。

低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。

PP、TPO、TPEなどの低表面エネルギー(LSE)材料に対応します。

リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

通常は前処理が必要な難接着材料も、前処理なくそのまま貼付可能にします。

接着とシーリングを同時に実現します。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。

**【接着できる材質】**

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニア合板

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.