品番: EA943VA-36

品名: 12x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱)



| 販売価格 | 1,790円 (税抜)/ 1,969円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 1,790円(税抜)/1,969円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/16 00:40現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 ! | 販売単位 | 巻 | | |
| カタログページ | 1487ページ | | | | |









高い耐熱性を持ち、金属からABSなどのプラスチックまで強力に接着

仕様

| メーカー | ЗМ | 型番 | GPH110GF 12X10 BOX |
|----------|--------------------------------------|---------|--------------------------|
| テープ幅(mm) | 12 | テープ長(m) | 10 |
| テープ厚(mm) | 1.1 | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | パネルとフレーム、補強材とパネル、ガ ラス窓と筐体、装飾材の取付に | 粘着力 | 37N/10mm |
| 使用温度範囲 | −30~200°C | テープ色 | グレー |
| 入数 | 1巻 | | |

VHBテープ

耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。

接着とシーリングを同時に実現します。

リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。

【接着できる材質】

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.