

品番：EA943VJ-23

品名：12mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)



販売価格	915円(税抜)／1,007円(税込)		
カタログ価格	915円(税抜)／1,007円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 13:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1486ページ		



仕様
メーカー
幅



品名	両面接着テープ
規格	12mm幅×4m長さ
材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:特殊アクリル系
用途	金属・木・プラスチックなど
温度範囲	-20℃～90℃
粘着力	32N/10mm

粘着力・引張強度
粘着力 テープを接着体 （金属・木・プラスチックなど）に 貼った状態で、引っ張る力（引張力）を 加えて、テープが剥がれるまでの力（引張力）を 測定する。
引張強度 テープを接着体（金属・木・プラスチックなど）に 貼った状態で、引っ張る力（引張力）を加えて、 テープが剥がれるまでの力（引張力）を測定する。

メーカー	3M	型番	SPG-12
幅	12mm	長さ	4m
厚さ	1.1mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:特殊アクリル系
用途	多用途(金属・木・プラスチックなど)	粘着力	32N/10mm
内芯径	76mm(3")	テープ色	白
使用温度範囲	-20～90℃		

屋内用

素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所にも高い接着力を発揮します。

従来のアクリルフォーム構造用接合テープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、素材全般に対しての粘着性を向上させた製品です。(メーカー比)

代替品

	品番 EA943VJ-23A コメント 価格変更のため品番変更
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.