

品番：EA943VZ-36

品名：300x200mm 構造用両面接合シート(マルチ)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1438ページ		



素材や環境を選ばず、多用途に使用可能

仕様

サイズ(mm)	300×200	厚み	0.8mm
材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系	色	灰色
使用温度範囲	-30~200℃		

マルチタイプ(素材や環境を選ばず、多用途)

剥離紙(平面紙)付

スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままだ、従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

リベットやねじ、溶接、接着剤の代わりに

接着とシーリングを同時に実現します。

ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

代替品



品番 EA943VZ-31A

コメント 低VOCタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.