品番: EA944AC-113

品名:30mmx25m 電線保護チューブ(マジック式)



販売価格	12,300円 (税抜)/13,530円(税込)					
カタログ価格	12,300円(税抜)/13,530円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 16:49現在)					
商品入数	1	販売単位	巻			
カタログページ	1184ページ					





仕様

メーカー	興和化成	型番	KMT-N30R
商品名	マジックチューブ	呼径	φ30mm
全長	25m	色	ブラック&グレー (リバーシブルタイプ)
材質	シート: 難燃性塩化ビニール(ポリエス テルクロス入)	使用温度	-15~70℃

面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます

着脱が簡単なので配線変更・点検が容易

柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます

部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能

リバーシブルタイプの為、目的・用途に合わせて自在に使用できます。

鉄道車用材料燃焼試験合格

RoHS適合品

株式会社エスコ