


品番：EA944AK-155

品名：19mmx5m 編組保護チューブ (ノイズ対策/錫メッキ銅箔)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,410円(税抜) / 10,351円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,410円(税抜) / 10,351円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/22 07:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1139ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------|----------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FLS-19 |
| 用途 | 車載機器、鉄道車両・放送機器などでのノイズ対策用としてのシールドスリーブ | 呼径 | φ19mm |
| 使用最大径 | 約28mm | 全長 | 5m |
| 材質 | 耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 | 使用温度範囲 | -40~150℃ |
| カラー | 灰 | | |

耐熱ポリエステル糸にスズメッキを巻きつけ編組したチューブ

伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適、線材の後入れも可能です。

耐熱糸のため、チューブ面にはんだ付けも可能です。

RoHS10対応品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.