




品番：EA944AL-153

品名：11.0mmx 5m 編組保護チューブ (黒/ほつれ低減)



販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/23 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	NFL-9
用途	鉄道車両、自動車、電気工事、医療機器などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径(φ)	11mm
使用最大径	約20mm	全長	5m
使用温度範囲	-70～125℃	材質	ポリエチレンテレフタレート
色	黒		
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。			
ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。			
ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。			
耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。			
地球環境にやさしいノンハロゲン製品			
RoHS10対応品			
UL規格認定品			

