


品番：EA944AL-154

品名：12.0mmx 5m 編組保護チューブ (黒/ほつれ低減)



販売価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
カタログ価格	3,280円(税抜) / 3,608円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/23 04:23現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		



#### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	NFL-12
用途	鉄道車両、自動車、電気工事、医療機器などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径(φ)	12mm
使用最大径	約22mm	全長	5m
使用温度範囲	-70~125℃	材質	ポリエチレンテレフタレート
色	黒		

専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。

ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。

ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。

耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.