品番: EA944AL-201

品名:10mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ)



販売価格	<b>2,730円</b> (税抜)/3,003円(税込)					
カタログ価 格	2,730円(税抜)/3,003円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/23 11:31現在)					
商品入数	1	販売単位	袋			
カタログページ	1183ページ					











## 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	MRX-10
用途	産業機器やオーディオ機器等において のマジックテープ開閉タイプの配線保 護チューブ	呼径(φ)	10mm
抱合径	5~12mm	全長	5m
材質	シート部: PVC(ポリエステルクロス入り) 嵌合部: マジックテープ(ナイロン)	使用温度範囲	-5~60°C
カラー	黒		

ケーブルを包むようにして使用する保護チューブです。

マジックテープ式なので、専用工具不要です。途中から線材を出し入れ可能です。

はさみで任意の長さにカットできるので、現場でも手軽に使用できます。

シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。

RoHS10対応品

## 株式会社エスコ