


品番：EA944AL-37

品名：28.0mmx 5m 編組保護チューブ(青)



販売価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
カタログ価格	3,120円(税抜) / 3,432円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/01 01:28現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FLC-25
用途	ケーブルを裂傷や擦傷から保護するための伸縮チューブです。	呼径(φ)	約28mm
使用最大径	約50mm	全長	5m
使用温度範囲	-70~125℃	材質	ポリエチレンテレフタレート
色	青		

各ケーブルで色分けすることで識別が早くなります。

耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので 自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.