品番: EA944B-13

品名: 8.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)



販売価格	770円(税抜)/847円(税込)				
カタログ価格	770円(税抜)/847円(税込)				
在庫数	最新在庫: 24 (2025/10/26 03:11現在)				
商品入数	4	販売単位	袋		
カタログページ	1226ページ				







仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	CD-8016
用途	船舶用ケーブルや自動制御装置など、 金属線の水分からの保護や束線に利 用される熱収縮チューブ	収縮前内径	8.0mm
収縮後内径	2.0mm	収縮後肉厚	1.65mm
全長	500mm	収縮開始温度	80°C
最低完全収縮温度	110℃	収縮率	25%(4:1)
耐電圧	600V	材質	ポリオレフィン
使用温度範囲	-55~125°C	カラー	黒
入数	4本		

ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。

強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。

収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.