品番: EA944B-19

品名: 52.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)



| 販売価格 | 4,530円(税抜)/4,983円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 4,530円(税抜)/4,983円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2025/10/25 16:20現在) | | | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | | |
| カタログページ | 1226ページ | | | | |







仕様

| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | CD-520130 |
|----------|--|--------|-----------|
| 用途 | 船舶用ケーブルや自動制御装置など、 金属線の水分からの保護や束線に利 用される熱収縮チューブ | 収縮前内径 | 52.0mm |
| 収縮後内径 | 13.0mm | 収縮後肉厚 | 2.9mm |
| 全長 | 500mm | 収縮開始温度 | 80°C |
| 最低完全収縮温度 | 110℃ | 収縮率 | 25%(4:1) |
| 耐電圧 | 600V | 材質 | ポリオレフィン |
| 使用温度範囲 | -55~125℃ | カラー | 黒 |
| 入数 | 2本 | | |

ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。

強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。

収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.